

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 25 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526462



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 29 x 6 mm
- Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	ja
Rollentyp	Apparaterolle	Gesamthöhe	103 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenlänge	29 mm
Traglast	60 kg	Nabenbohrung	6 mm
Bereifung	TPE	Radbreite	25 mm
Rad-Ø	75 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos

Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	60 mm
Radlager	Kugellager	Breite Platte	60 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	48x48/38x38 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	6,3 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

Zubehör

526463



Rad, Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 25 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen