

Alu-Sackkarre

Traglast 200 kg, Räder mit
Polyurethan-Bereifung, Schaufel
Breite x Tiefe 400 x 190 mm

Artikelnummer: 949157



12
YEARS
WARRANTY

Alu-Sackkarre

Traglast 200 kg

Alu-Sackkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 190 mm
- Höhe x Breite 1040 x 570 mm
- Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Gleitlager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Gleitlager
Karrentyp	Sackkarre	Durchmesser Rad	260 mm
Traglast	200 kg	Material Felge	Kunststoff
Schaufelbreite	400 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	190 mm	Höhe	1040 mm
Material	Aluminium	Breite	570 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre

klappbar	nein	Griffe	ja
Treppenkufen	nein	Gewicht	6,5 kg
Bereifung	Polyurethan		

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm