

# Technisch specificatieblad

Voedingseenheid VH-4, 4x contactdoos met randaarde,  
met persluchtaansluiting  
Artikelnr. 6109812



Behuizing uitgerust en voorbedraad met 1 m buis 1/2" en aansluiting voor persluchtslang 13 x 3,5 mm en 2-wegverdeler 1/2", met ophangoog, greephaken en 4 afdekplaten.

Uitgerust als volgt:

4 x 1-voudige contactdoos met randaarde 16 A/250 V met verhoogde aanrakingsveiligheid, op twee wisselspanningscircuits voorbedraad, aansluiting via 2 x klemmen 3-polig, met scheidingschot voor scheiding stroomcircuits.



PA Polyamide

Extra productbeschrijving 3 - Behuizing in grafietzwart, RAL 9011  
- Afdekplaten in koolzaadgeel, RAL 1021.

## Stamgegevens

Bestelnr.	6109812
Type	VH-4L 4SD
Omschrijving 1	Voedingseenheid
Omschrijving 2	IP20, lucht, greep, uitrusting
Dimensie	140x140x1100
Kleur	grafietzwart
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	428,60 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Voedingseenheid VH-4, 4x contactdoos met randaarde,  
met persluchtaansluiting

Artikelnr. 6109812



## Technische gegevens



Breedte	140,00 mm
Zijhoogte	1.100,00 mm
Diepe	150,00 mm
Aantal SCHUKO-contactdozen	4,00
CEE-contactdoos - 125 A.	zonder
CEE-contactdoos - 16 A.	zonder
CEE-contactdoos - 32 A.	zonder
CEE-contactdoos - 63 A.	zonder
Voeding/aansluitmogelijkheid	Overige
Aardlekschakelaar	zonder
Gebruik	ophangbaar
Militaire uitvoering	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP20
Andere inbouwelementen en/of lege plaatsen	1,00