

# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2035359



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423.  
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!



PS Polystyreen

Extra productbeschrijving 1 slagvast

### Stamgegevens

Bestelnr.	2035359
Type	106 M 32 PS
Omschrijving 1	Wartel conisch, IP54-65
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	2,89 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnr. 2035359

### Technische gegevens



Afmeting D2	47,50 mm
Afmeting D3	30,30 mm
Afmeting D4	26,00 mm
Afmeting L max.	42,00 mm
Afmeting L1	11,00 mm
Afmeting L2	20,50 mm
Afmeting L3	8,00 mm
Afmeting L4	18,00 mm
SW1	42,00 mm
SW2	40,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	18,00 - 25,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	32,00
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>