

Zip Tube Mini Pendel



Zip Tube Mini Pendel Zwart 900lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320645
EAN: 7021983206459
Vervangt: 314350



Elektrisch

System wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 900lm
Werkzaamheid: 64 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector medium
Bundelhoek: 40°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Module: Pendelarmatuur
Kabel: Kabel 3m
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 215
Diameter (mm) D: 59
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.745 / 0.614

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 100 x 90 x 245



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 4 5 9