

## HAILO M80

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

### DIE KEY-FEATURES

- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter



### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 x 27 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 x 30 mm)
- Belastbar bis 150 kg





## TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		4 x 3
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter		A = 49 cm, B = 88 cm
Höhe Bockleiter		135 cm
Höhe Anlegeleiter		266 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		371 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		271 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		371 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 89 cm, B = 49 cm, C = 24 cm
Treppenverstellung max.		50 cm
Gewicht		9,1 kg



---

Belastbarkeit

150 kg

