

Artikelnummer: 308724

Kurzbeschreibung: Silocontainer type SG-D 375, met insteekgaten voor heftrucks, gelakt, grijs

Langbeschreibung: Silocontainer type SG-D 375, met insteekgaten voor heftrucks, gelakt: De silocontainer type SG-D 375 voor fijnkorrelig stortgoed is uitgerust met vorkheftrucks, waardoor deze silocontainer zeer flexibel in gebruik is. De silocontainer type SG-D 375 is ontworpen voor het legen van fijnkorrelige stortgoederen. Uitgerust met vorkheftrucks kan de silocontainer zeer flexibel worden gebruikt en gemanoeuvreed. Het frame van de silotrechter van het type SG-D 375 is gemaakt van profielstaal, de trechter is gemaakt van staal en heeft een omtrekversterking. Twee zwenkwielen en twee bokwielen - waaronder een zwenkwiel met rem - zorgen ervoor dat de silocontainer van het type SG-D 375 ook handmatig of op een tractor kan worden verplaatst. De totale hoogte is 220 mm. Met schuifsluiting die handmatig kan worden bediend en met speciale afdichting op de bodem van de trechter. De opening is 300 x 300 mm. Verkrijgbaar in vijf verschillende RAL-kleuren. Details:

- Inhoud: 375 liter
- Totale hoogte: 220 mm
- Trechter van plaatstaal
- Opening: 300 x 300 mm
- 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide (a^m 180 mm), 1 stuurwiel met remmen
- Afmetingen van de trechter: B 1010 x D 780 x H 1000 mm.
- Afmetingen: B 1090 x D 860 x D 860 x H 1170 mm.
- Eigen gewicht: 116 kg

Speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, op aanvraag verkrijgbaar.

