

**Artikelnummer:** 95526

**Kurzbeschreibung:** MEHRSI-®-trapladder, 12 treden

**Langbeschreibung:** Trapladder MEHRSI-®-Serie: Met lichtmetalen veiligheidsbrug. Inklapbaar, aan a'©a'©n zijde oploopbaar.[ul]<li> bomen en treden van kokerprofiel, steungedeelte met dubbele steunstangen, duurzaam meervoudig omgezet kokerprofiel, hoge vormvastheid</li><li> verstevigde boomuitvoering volgens DIN 4568 - geringe doorbuiging en zwenken, onderzijde van bomen beschermd tegen doorbuigen</li><li> sterke scharnieren met stevige verwisselbare scharnierpennen - hoge stabiliteit en lange levensduur</li><li> aangeschroefde, antislip ladderpoten - probleemloos en snel verwisselbaar</li><li> alle boomvlakken met kras- en schuurvast ribbenprofiel</li><li> stevig, verwisselbaar gereedschapsbakje met emmerhaak en insteekgaten voor gereedschappen - groot gebruiksgemak</li>[ul]De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.<b>4 treden</b>[ul]<li> verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 0,93 m, totale boamlengte: ca. 1,68 m</li><li> ladderbreedte aan voet: ca. 0,47 m, gewicht: ca. 6 kg</li>[ul]<b>5 treden</b>[ul]<li> verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,15 m, totale boamlengte: ca. 1,93 m</li><li> ladderbreedte aan voet: ca. 0,50 m, gewicht: ca. 7 kg</li>[ul]<b>6 treden</b>[ul]<li> verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,40 m, totale boamlengte: ca. 2,18 m</li><li> ladderbreedte aan voet: ca. 0,52 m, gewicht: ca. 8 kg</li>[ul]<b>8 treden</b>[ul]<li> verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,85 m, totale boamlengte: ca. 2,68 m</li><li> ladderbreedte aan voet: ca. 0,57 m, gewicht: ca. 10 kg</li>[ul]<b>10 treden</b>[ul]<li> verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 2,32 m, totale boamlengte: ca. 3,18 m</li><li> ladderbreedte aan voet: ca. 0,62 m, gewicht: ca. 11,9 kg</li>[ul]<b>12 treden</b>[ul]<li> verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 2,80 m, totale boamlengte: ca. 3,68 m</li><li> ladderbreedte aan voet: ca. 0,67 m, gewicht: ca. 13,8 kg</li>[ul]

