

# NORMAFIX® – Befestigungen

## Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMAFIX® K

Größe	Spannbereich	a	A	B	S	d	E	h	L	t
0	40–62	21	120	85	62	9	40	13	8	3
1	63–80									
2	81–110									
3	101–118	26	156	100	82	9	50	15	18	3
4	119–136									
5	137–163									
6	163–180	26	236	152	132	9	60	24	32	3
7	181–207									
8	208–234	31,5	300	214	190	11	60	34	32	4
9	235–259									
10	261–298									
11	300–337	31,5	400	320	290	11	60	48	32	4
12	339–389									
13	391–441									
14	443–493									

### Bestellhinweis:

Bitte geben Sie die Daten bei Ihren Anfragen und Bestellungen in folgender Reihenfolge an:

	1. Typ	2. Spannbereich
Beispiel	NORMAFIX K 1	40–62

Folgende NORMA® Standardschellen können mit NORMAFIX® K aus-/umgerüstet werden:

- NORMACLAMP® TORRO®  
(Bandbreite 12 mm)
- NORMACLAMP® A  
(Bandbreite 14 mm)
- NORMACLAMP® HD  
(Bandbreite 16 mm)
- NORMACLAMP® S  
(Bandbreite 15, 20, 25, 30 mm)
- NORMACLAMP® GBS  
(Bandbreite 18, 20, 25, 30 mm)

