



2765Z0

Kopflampen

Die neue sicherheitsgeprüfte Kopflampe von Peli wurde für den Einsatz in gefährdeten Bereichen entwickelt. Sie ist nicht nur nach der höchsten ATEX-Kategorie, Zone 0 (Kat. 1) zertifiziert, sondern auch extrem kompakt und leicht. Mit Batterien wiegt sie gerade einmal 96 Gramm. Mit drei optimal positionierten LEDs leistet sie bis zu 141 Lumen und bietet bis zu 14 Stunden Laufzeit.

Die Peli 2765Z0 bietet verschiedene Ausrichtungen: Hoch-, Tief-, Abwärts- und Blinkmodi. Die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen, sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden. Zusätzlich bietet die Peli 2765Z0 eine Batterieladezustandsanzeige, damit Sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können.

Das Modell ist in zwei Farben erhältlich - Gelb oder Schwarz - und enthält ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf. Die Lampe wurde in einer extrem haltbaren wasser-/wetterbeständigen Polymerkonstruktion gemäß IPX4 hergestellt und kann im 45-Grad-Winkel geneigt werden, um reines, brillantes Licht überall dorthin zu leiten, wo es benötigt wird.

Neue Peli™ 2765Z0 Kopflampe: Ihr sicheres Geleit durch die Gefahrenzone.



GRÖSSE

| | |
|--------------|----------------|
| Länge | 2.25" (5.7 cm) |
|--------------|----------------|

MATERIAL

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Gehäuse | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| O-Ring Dichtung | Over-molded TPR |
| Linse | Clear Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  High Visibility Yellow |
|---|--|

LIGHT SPECS

| | |
|----------------------------|-----|
| Lampentyp | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER

| | |
|------------------------------------|----------|
| Batteriegröße | AAA |
| Batterietyp | Alkaline |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| inklusive Batterien | ja |
| Batterieladezustandsanzeige | RGB LED |
| Volt | 4.5v |

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 3.4 oz (96 gr)

Gewicht ohne Batterien 2.1 oz (60 gr)






SWITCH

Schalertyp Push Button

Leuchtmodi High / Low / Downcast / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

| FL1 STANDARD | HIGH | DOWNCAST | MAIN & DOWNCAST HIGH | MAIN & DOWNCAST LOW |
|---|---------------|-----------------|---|--|
|  | 141 LUMENS | 27 LUMENS | 118 LUMENS | 68 LUMENS |
|  | 5h 30mins | 14h 0mins | 5h 15mins | 7h 45mins |
|  | 78m | 9m | 66m | 44m |
|  | 1512cd | 22cd | 1078cd | 486cd |
|  | IP54 | | | |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-17-21