



## Abgreifklemmen

### AK 2 B 2540 I



<b>Produkt</b>	<b>AK 2 B 2540 I</b>
Beschreibung	Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form und Feindrahtfläche. Anschlussbuchse aus Messing vernickelt steckbar mit 4mm Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA465
Artikel-Nr. / *Farbe	9724051xx  00 schwarz    01 rot    02 blau    03 gelb    04 grün    88 gelb grün <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ni</span>
<b>Zeichnung</b>	
<b>Technische Daten</b>	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-30 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

Klemmbereich	30 mm
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 28.07.2020