

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
931305010	1	131	 4 0082 24 5 103 49

PROFIversal PA, 6+6-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, je 6 Steckplätze front- und rückseitig, mit 45°gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 2m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250VAC, 16A, Länge 482,6mm, VDE, CEE7/III, schwarz

Technische Daten		931305010
Gehäuseform	rechteckig	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	schwarz	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°	
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	12	
FI-Schalter	Nein	
Netzzeitstörfilter	Ja	
Überspannungsschutz	Ja	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm ²	
Halogenfrei	Ja	
Länge der Zuleitung	2m	
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja	

