



BEARING
Wälzlager-Vertriebs GmbH
SERVICE


BEARING SERVICE Wälzlager-Vertriebs GmbH • Nürnberger-Str. 101 • 40599 Düsseldorf

ARTIKELNUMMER:

6201-2RS

ARTIKELBESCHREIBUNG:

Radial-Rillenkugellager, einreihig, DIN625
beidseitige RS-Dichtung
Lebensdauerbefettung



ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm			Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
d	D	B	in Gramm	min -1	Dyn. C in kN	Stat. C in kN
12	32	10	35	16000	6,95	3,1

TOLERANZKLASSE

P0 = Normaltoleranz

TOLERANZWERTE

d= max. 0 min. -8 µm
D= max. 0 min. -11 µm
B= max. 0 min. -120 µm

LAGERLUFT

C0 = Normalluft min. 3 µm max. 18 µm

KONSERVIERUNG:

LHRP 1/5

SCHMIERUNG:

Standard-Lebensdauerbefettung

TEMPERATURBEREICH

-30° C + 120° C

BITTE BEACHTEN

Die hier genannte Drehzahlgrenze ist ein ungefährender Wert. Abhängig von der Toleranzklasse, Werkstoff, Einbautoleranzen, Befettung, Käfigtype, Umgebungstemperaturen, etc., können unterschiedliche Werte realisiert werden.

Stand: 05.2007

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.