

Red Label - Kreppbänder - 300 Feinkrepp Standard-Maler-Qualität



300 Feinkrepp Standard-Maler-Qualität

Eigenschaften: Sehr gutes Standard-Kreppband für den Profibereich. Leicht gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft und hohem Haftvermögen. Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung. Besonders reißfest.

Einsatzgebiet: Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

Artikel-Nr.: 300

Länge: 50 m

Breite: 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 30 - 36 - 38 - 48 - 50 - 75 - 100 mm

S.V.E.: 56 - 48 - 48 - 36 - 36 - 32 - 24 - 24 - 20 - 24 - 16 - 12 Rlln

M.V.E.: 00 - 32 - 00 - 24 - 00 - 20 - 16 - 00 - 12 - 00 - 00 - 00 Rlln

Technische Daten

Trägermaterial: Flachkrepp imprägniert
Stärke: 0,15 mm
Reißfestigkeit: 36,8 N/10 mm
Reißdehnung: 8%
Klebkraft Stahl: 4,27 N/10 mm
Klebstoffart: Kautschuk
Temperaturbest.: bis 66 °C
Einsatzdauer: kurzfristig

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit
M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte durch Probeverklebung, welches Band in punkto Haftung und Verträglichkeit für Ihren speziellen Anwendungszweck am besten geeignet ist. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist. Das Klebeband darf hierbei vom Objekt noch nicht entfernt worden sein.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com