

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 25 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526462



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 29 x 6 mm
- Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	ja
Rollentyp	Apparaterolle	Höhe	103 mm
Bauform	Bockrolle	Länge Nabe	29 mm
Traglast	60 kg	Nabenbohrung	6 mm
Bereifung	TPE	Breite Rad	25 mm
Durchmesser Rad	75 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos

Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	60 mm
Radlager	Kugellager	Breite Platte	60 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	48x48/38x38 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	6,3 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

Zubehör

526463



Rad, Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 25 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen