


BPK

Blindplatten, Kunststoff



Produktbeschreibung

Blindplatten zum Verschließen von Standardausbrüchen für Steckverbinder 10-polig / 16-polig / 24-polig.

Blindplatten aus Kunststoff sind in 2 verschiedenen Varianten lieferbar:

Typ BPK-R: Blindplatten zum Aufrasten für Blechstärken bis 1,5 mm

Typ BPK: Blindplatten zum Anschrauben

Vorteile

- Schnelle Montage der Blindplatte Typ BPK-R durch Einrasten in den Ausbruch
- Umlaufende Dichtung bereits integriert

Spezifikationen

Material Polyamid (PA)
 Brandklasse BPK-R: UL94-Vo
 BPK: UL94-V2
 Temperatur -30°C bis +140°C (statisch)
 Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei

Typ	Best.Nr.	Blindplatten passend für Ausschnitt von KEL	Abmessungen	VE
BPK 10	42015	KEL 10 KEL-ER 10	103 × 52 mm	10
BPK-R 16	42006	KEL 16 KEL-ER 16	120 × 55 mm	10
BPK 16	42016	KEL-QUICK 16	124 × 52 mm	
BPK-R 24	42008	KEL 24 KEL-ER 24	147 × 55 mm	10
BPK 24	42024	KEL-QUICK 24	150 × 52 mm	
BPK-JFX	42620	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	5

BPM

Blindplatten, Metall



Typ	Best.Nr.	Blindplatten passend für Ausschnitt von KEL ...	Abmessungen	VE
BPM-B	42013	KEL-B KEL-ER B KEL-QUICK B	75 × 58 mm	10
BPM-6	42011	6-polige Steckverbinder	90 × 52 mm	10
BPM-10	42014	KEL 10 KEL-ER 10	99 × 58 mm	10
BPM-FG B	42012	KEL-FG B	80 × 58 mm	10
BPM-16	42025	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	118 × 56 mm	10
BPM-24	42027	KEL-24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	145 × 56 mm	10
BPM-24 20	42028	KEL-24 xx MT	147 × 102 mm	1
BPM-JUMBO flex	42033	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	1
BPM-JUMBO 1	42030	KEL-JUMBO 1	116 × 110 mm	1
BPM-JUMBO 2	42032	KEL-JUMBO 2	200 × 116 mm	1
BPM-ULTRA	42633	KEL-ULTRA flex	∅ 168 mm Stärke: 1,5 mm	1

Produktbeschreibung

Blindplatten zum Verschließen von Standardausbrüchen, z.B. für Steckverbinder

Dichtung ist Teil des Lieferumfangs.

Spezifikationen

Material **Stahl, verzinkt**
Stärke **2 mm**