




CM 02 E 20-29 P

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder CM-Serie:Gerätestecker

Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkehl
Typ	CM 02 E 20-29 P
Bestell-Nr.	933 063-100
Polzahl	17 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342
Gehäusefarbe	schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm
Anschlußart	löten
Gehäusegröße	20
Gehäusebefestigung	Schrauben

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Ag
------------------------	----

Kontaktträgermaterial	PA 66-GF 25
Gehäusematerial	PA 66-GF 25
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Anbauflächentemperatur	bis 100 °C
Brennbarkeitsklassen	
Brennbarkeit, UL Standard	94 V-1
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Gerätestecker
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CM 06 EA 20-27S; Flachdichtung CM 02 D 20, Bestell-Nr. 733 818-002; Schutzkappe CM 02 SD 20, Bestell-Nr. 831 766-100