




VARDAflex Eco AC 6000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74924-V2

für die Außenanwendung, IP65 UV beständig · alle 50 cm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 665 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4012094741246
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	15.50 mm
Höhe	6.50 mm
LED Farbcode	W 6000K
Lichtstrom pro LED	12.31 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65
Spannung	230 V





VARDAflex Eco AC 6000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
Artikel-Nr.: S74924-V2

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	54
Länge der Abschnitte	500.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	30.000 h

