


TECHNISCHES DATENBLATT

1819 - Admi®Vin



PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch gem. EU VO 10/2011, EU VO 1935/2004 und EU VO 1895/2005 zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen für robuste Anwendungen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft, bestens geeignet zur Grundwasserabsenkung. Gute optische Kontrollmöglichkeiten beim Durchfluss, da transparentes PVC. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten. Der Schlauch ist zugelassen für einzelnen oder wiederholten Kontakt mit flüssigen, säurehaltigen und alkoholischen ($\leq 20^\circ$) Lebensmitteln bis zu 24 Stunden und bis zu 70°C .

kes-Artikel: Komplett eingebunden mit Storz

kep-Artikel: komplett eingebunden mit Perrot

Körper: PVC, transparent, klar

Druckträger: Stahlspirale

Temperaturbereich: -10°C bis $+70^\circ\text{C}$

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1819-013-50	13 x 2,8	50	10/30 / UD 0,9	25	0,190	MT	4006918320120
1819-016-50	16 x 3,0	50	8/24 / UD 0,9	32	0,260	MT	4006918320168
1819-019-60	19 x 3,5	60	8/24 / UD 0,9	38	0,330	MT	4006918320199
1819-025-60	25 x 4,0	60	8/24 / UD 0,9	51	0,520	MT	4006918320250
1819-032-60	32 x 4,2	60	7/21 / UD 0,9	80	0,660	MT	4006918320328
1819-038-30	38 x 4,5	30	7/21 / UD 0,9	95	0,800	MT	4006918320380
1819-040-30	40 x 5,0	30	6/18 / UD 0,9	100	0,960	MT	4006918320403
1819-045-30	45 x 5,0	30	6/18 / UD 0,9	112	1,150	MT	4006918320458
1819-050-30	50 x 5,5	30	5/15 / UD 0,9	127	1,300	MT	4006918320502
1819-075-30	75 x 6,8	30	4/12 / UD 0,9	190	2,250	MT	4006918320755
1819-100-30	100 x 7,5	30	4/12 / UD 0,9	250	3,200	MT	4006918320007
1819-050-30kep	50 x 5,5	30	BD 5 / UD 0,9	127	45,500	ST	4006918320557
1819-075-30kep	75 x 6,8	30	BD 4 / UD 0,9	190	72,100	ST	4006918320809
1819-100-30kep	100 x 7,5	30	BD 4 / UD 0,9	250	116,500	ST	4006918320021

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1819-050-05kes	50 x 5,5	5	BD 5 / UD 0,9	127	8,500	ST	4006918320526
1819-050-10kes	50 x 5,5	10	BD 5 / UD 0,9	127	15,000	ST	4006918320533
1819-050-15kes	50 x 5,5	15	BD 5 / UD 0,9	127	21,500	ST	4006918320540
1819-050-30kes	50 x 5,5	30	BD 5 / UD 0,9	127	45,500	ST	4006918320564
1819-075-05kes	75 x 6,8	5	BD 4 / UD 0,9	190	13,300	ST	4006918320779
1819-075-10kes	75 x 6,8	10	BD 4 / UD 0,9	190	24,500	ST	4006918320786
1819-075-15kes	75 x 6,8	15	BD 4 / UD 0,9	190	35,800	ST	4006918320793
1819-075-30kes	75 x 6,8	30	BD 4 / UD 0,9	190	68,800	ST	4006918320816
1819-100-30kes	100 x 7,5	30	BD 4 / UD 0,9	250	112,700	ST	4006918320038

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG