



## Kombihammer PLH 28 E

### Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8-20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK – Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Gut ausbalanciertes Design mit optimiertem AVS Anti-Vibrations-System
- Kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE/0
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 Watt
Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0-1.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	4,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,4 kg

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer	4933 446790
EAN-Code	4002395 005482

**3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter [www.milwaukeetool.de](http://www.milwaukeetool.de)!**