

Synergy 21 LED Objekt/Stadion HC Strahler 300W IP67 cw -V



kwh/1000h:	300,00
Lumen:	42000
Watt:	300,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Betriebsspannung: AC 85-265V, 50/60Hz
LED: 3 Module a 168 LEDs, CREE 3030 140lm/Watt
Netzteil: 1*MeanWell
Abstrahlwinkel: 30°, Modul schwenkbar
Lumen: 3*14000lm = 42000lm
Effizienz: 140Lm/Watt
Lichtfarbe: 5700K ±150
CRI: Ra>70
dimmbar: nein
Gehäuse: Aluminium
Arbeitstemperatur: -40°C bis +65°C
Schutzklasse: IP67 / IK08
Abmessungen: 208*92*768mm

Andere Abstrahlwinkel auf Anfrage: 10°/30°/60°/90°/120°
Andere Lichtfarben auf Anfrage: 4000K/5000K/5700K/6500/


Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 300

Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	30
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	208*92*768
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5700
Lumen:	42000
Schutzklasse:	IP67
Volt:	230
Gewicht:	11.6 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black