

Artikelnummer: 129977

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 2000 kg, 2500 x 1250 mm



Langbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 2000 kg, 2500 x 1250 mm: Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm), impuls gelast. Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc. Stevige antislip en weerbestendige zeefdrukplaat met weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Snelwisselsysteem voor de trekstang met valbeveiliging. Aanhangwagenkoppeling met pen (a[~] 30 mm). Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). 2-assige draaischijfbesturing: draaischijfbesturing met kogelomloop, kleine draaicirkel, stuurhoek 40-° - dus kantelbestendig, omkeerbare dissel. [ul] Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG gebruiksaanwijzing onderhoudsschema onderdelenlijst Max. Rijsnelheid: 6 km/u Laadoppervlak: B 2500 x D 1250 mm. Laadhoogte: 510 mm Banden: 360 x 60 mm Eigen gewicht: 350 kg Draagvermogen: 2000 kg[ul]

