

Artikelnummer: 308592

Kurzbeschreibung: Steekwagen met gebogen achterkant, draagvermogen 200 kg, luchtbanden

Langbeschreibung: Steekwagen met gebogen achterkant, draagvermogen 200 kg, luchtbanden: Stevig gelaste stalen constructie. Wielen met kunststof velgen en rollagers. Horizontale platte staven worden in de achterwand van de zakwagens gelast, die elk naar achteren gebogen zijn. Dit maakt ook het transport van ronde voorwerpen mogelijk. Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Achterwand van gebogen buis. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul]emmerbreedte: 400 mm Bladdiepte: 180 Buitenafmetingen: B 580 x D 440 mm. Totale hoogte: 1050 mm Greephoogte: 1050 mm Draagvermogen: 200 kg Wiel a^o: 230 x 65 mm Eigen gewicht: 12 kg[ul]

