

# Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

1

## Verschlussstopfen für Schneideringverschraubungen\*

Hinweis: Zum Verschließen von Schneideringverschraubungen wird eine Überwurfmutter\* benötigt.



Typ	Typ	für Rohrverschraubung
Stahl verzinkt	1.4571	
BUZ 6	BUZ 6 ES	6 L / 6 S
BUZ 8	BUZ 8 ES	8 L / 8 S
BUZ 10	BUZ 10 ES	10 L / 10 S
BUZ 12	BUZ 12 ES	12 L / 12 S
BUZ 14	BUZ 14 ES	14 S
BUZ 15	BUZ 15 ES	15 L
BUZ 16	BUZ 16 ES	16 S
BUZ 18	BUZ 18 ES	18 L
BUZ 20	BUZ 20 ES	20 S
BUZ 22	BUZ 22 ES	22 L
BUZ 25	BUZ 25 ES	25 S
BUZ 28	BUZ 28 ES	28 L
BUZ 30	BUZ 30 ES	30 S
BUZ 35	BUZ 35 ES	35 L
BUZ 38	BUZ 38 ES	38 S
BUZ 42	BUZ 42 ES	42 L

\* Bitte Überwurfmutter bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern finden Sie auf Seite 187.

## Verschlussverschraubungen für Schneideringverschraubungen\*

Verwendung: Verschlussverschraubung für EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum Verschließen von Schlauchleitungen oder Rohrenden, an denen Mutter und Schneidering aufgezogen wurden.



Anwendungsbeispiel

Typ	Typ	Rohr Ø Gewinde der außen Überwurfmutter	Typ	Typ	Rohr Ø Gewinde der außen Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571		Stahl verzinkt	1.4571	
<b>leichte Baureihe</b>			<b>schwere Baureihe</b>		
ROV 6 L	ROV 6 L ES	6 L M 12 x 1,5	ROV 6 S	ROV 6 S ES	6 S M 14 x 1,5
ROV 8 L	ROV 8 L ES	8 L M 14 x 1,5	ROV 8 S	ROV 8 S ES	8 S M 16 x 1,5
ROV 10 L	ROV 10 L ES	10 L M 16 x 1,5	ROV 10 S	ROV 10 S ES	10 S M 18 x 1,5
ROV 12 L	ROV 12 L ES	12 L M 18 x 1,5	ROV 12 S	ROV 12 S ES	12 S M 20 x 1,5
ROV 15 L	ROV 15 L ES	15 L M 22 x 1,5	ROV 14 S	ROV 14 S ES	14 S M 22 x 1,5
ROV 18 L	ROV 18 L ES	18 L M 26 x 1,5	ROV 16 S	ROV 16 S ES	16 S M 24 x 1,5
ROV 22 L	ROV 22 L ES	22 L M 30 x 2	ROV 20 S	ROV 20 S ES	20 S M 30 x 2
ROV 28 L	ROV 28 L ES	28 L M 36 x 2	ROV 25 S	ROV 25 S ES	25 S M 36 x 2
ROV 35 L	ROV 35 L ES	35 L M 45 x 2	ROV 30 S	ROV 30 S ES	30 S M 42 x 2
ROV 42 L	ROV 42 L ES	42 L M 52 x 2	ROV 38 S	ROV 38 S ES	38 S M 52 x 2

\* Bitte Überwurfmutter und Schneidering bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern und Schneideringe finden Sie ab Seite 187.

## Schneideringe / NC-Klemmringe

Stahl verzinkt



Stahl verzinkt mit Elastomerdichtung



Edelstahl



NC-Klemmring



Typ	Stahl verz. mit Elastomerdichtung	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt		1.4571	1.4571 (NC)		
<b>sehr leichte Baureihe</b>					
D 4 LL	---	D 4 LL ES	---	4 LL	M 8 x 1
D 5 LL	---	---	---	5 LL	M 10 x 1
D 6 LL	---	D 6 LL ES	---	6 LL	M 10 x 1
D 8 LL	---	D 8 LL ES	---	8 LL	M 12 x 1
D 10 LL	---	---	---	10 LL	M 14 x 1
D 12 LL	---	---	---	12 LL	M 16 x 1
<b>leichte Baureihe</b>					
D 6 L	D 6 L ED	D 6 L ES	D 6 L NC*	6 L	M 12 x 1,5
D 8 L	D 8 L ED	D 8 L ES	D 8 L NC*	8 L	M 14 x 1,5
D 10 L	D 10 L ED	D 10 L ES	D 10 L NC*	10 L	M 16 x 1,5
D 12 L	D 12 L ED	D 12 L ES	D 12 L NC*	12 L	M 18 x 1,5
D 15 L	D 15 L ED	D 15 L ES	D 15 L NC*	15 L	M 22 x 1,5
D 18 L	D 18 L ED	D 18 L ES	D 18 L NC*	18 L	M 26 x 1,5
D 22 L	D 22 L ED	D 22 L ES	D 22 L NC*	22 L	M 30 x 2
D 28 L	D 28 L ED	D 28 L ES	---	28 L	M 36 x 2
D 35 L	D 35 L ED	D 35 L ES	---	35 L	M 45 x 2
D 42 L	D 42 L ED	D 42 L ES	---	42 L	M 52 x 2
<b>schwere Baureihe</b>					
D 6 L	D 6 L ED	D 6 L ES	D 6 L NC*	6 S	M 14 x 1,5
D 8 L	D 8 L ED	D 8 L ES	D 8 L NC*	8 S	M 16 x 1,5
D 10 L	D 10 L ED	D 10 L ES	D 10 L NC*	10 S	M 18 x 1,5
D 12 L	D 12 L ED	D 12 L ES	D 12 L NC*	12 S	M 20 x 1,5
D 14 S	D 14 S ED	D 14 S ES	D 14 S NC*	14 S	M 22 x 1,5
D 16 S	D 16 S ED	D 16 S ES	D 16 S NC*	16 S	M 24 x 1,5
D 20 S	D 20 S ED	D 20 S ES	D 20 S NC*	20 S	M 30 x 2
D 25 S	D 25 S ED	D 25 S ES	D 25 S NC*	25 S	M 36 x 2
D 30 S	D 30 S ED	D 30 S ES	---	30 S	M 42 x 2
D 38 S	D 38 S ED	D 38 S ES	---	38 S	M 52 x 2

\* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.