

AVENARIUS



Buntlack

- ausgezeichnete Deckkraft
- schnelltrocknend
- kratz-, stoß- & schlagfest

Verbrauch	Je nach Untergrund ca. 200 ml/m ²
Einsatzgebiete	■ Ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z. B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Putz, Naturstein
Eigenschaften	■ Schnelltrocknender Alkydharzlack
Arbeitsvorbereitung	■ Anforderungen an den Untergrund Alle Flächen müssen sauber, trocken, fett- und rostfrei sein Glatte Flächen leicht anschleifen Bei Verwendung die Nebenflächen mit Folie abdecken, am besten die Folie fixieren
Verarbeitung	Optimale Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25 °C Flächen aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und trocknen lassen Im Abstand von 2-10 Min. mehrere dünne Schichten aufsprühen Überlackierbar innerhalb von 2 Std. oder erst nach vollständiger Aushärtung, ca. 2 Wochen Trocknung (bei +25°C): Staubtrocken nach ca. 25 Min., griffest nach 1-2 Std., durchgetrocknet nach 1-2 Tagen
Hinweise	Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1-2 Min.) Die Sprühdose muss vor dem Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen
Arbeitsgeräte / Reinigung	Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Nitro-Cellulose-Verdünnung reinigen Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar Behälter dicht geschlossen zwischen +5 °C und +25 °C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise



Gefahr

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.