

Datenblatt Artikel 550200

Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter

mit 1/2" und 3/4" Zoll Außengewinde

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Rohrgewinde R 1/2" und R 3/4"
- mit rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig max. bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



Best.einheit	Stück
EAN	4007228550207
Mindest.Best.	5
Breite	0
Breite Pal	0
Brutto Gewicht Pal Kg	0
brutto Kg	0,05
Bruttogewicht VE Kg	0,25
Btl in Karton	0
Farbe	natur
Höhe	0
Höhe Pal	0
Kartons pro Lage	0
Lagen	0
Länge Pal	0
netto Kg	0,05
Stück / Lage	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Summe Kartons	0
Tiefe	100
VE	5
Volumen m3	0
Zolltarif	39174000