

ROLINE LineSecure 1500

Art.nr.	19.40.1115
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1115
EAN (een stuk)	7611990154951



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	wit
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 /960
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Gewicht	6,9 kg
Afmeting (HxBxD)	226 x 170 x 450 mm
Bouw type	Tower

Stroom (Ingang)	230V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Geluidsmeting	40dBA
Interface	RS232
RS-232 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	LED
Gebruiksindicatie LED	8 LED
Gebruiksindicatie Display	--
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C