


# Cordon ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF), blanc, 10,0 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.1386
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.1386
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990193295



Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité, assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568A. Structure: tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé. Contacts dorés.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide S/FTP cat.6/classe E (Réf. 21.15.0890) de ROLINE, boîtiers de raccordement / embases cat.6/classe E (Réf. 25.16.8392 / 25.16.8492) de ROLINE, panneau de brassage gris / noir 19" cat.6/classe E (Réf. 26.11.0351 / 26.11.0361) de ROLINE ainsi que les cordons S/FTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0835) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapport de test N° z2364b-10-D ou z2365b-10-D).

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	blanc
Longueur	10 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E

Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	blanc
Câble LSOH	non
Connecteur type RJ45	Standard