

# ROLINE F.O. Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, low-Loss connector, violet, 7 m

**Art.nr.** 21.15.8856  
**Fabrikant** ROLINE  
**Art.nr. fabrikant** 21.15.8856



**LSOH**

## ROLINE F.O. Patchkabel in OM4-kwaliteit voor een hoogwaardige glasvezel verkabeling.

- Met zekerheid naar de toekomst! De OM4-Faser kwaliteit en connector met een bijzonder lage demping verzekeren een uitstekende overdrachtskwaliteit ook bij zeer hoge bandbreedte.
- Materiaal en fabricage van ROLINE-kwaliteit
- De Kabel, met "Low-Loss"-connectoren behalen bijzonder goede waarde bij demping en reflectie. Ter vergelijking een standaard demping van normale LC connectoren is : 0,5 dB- en de demping van Low-Loss-LC-connectoren is : 0,15 dB
- De OM4 Faser ondersteunt Ethernet, Fibre Channel en OIF-toepassingen, tbv een groter bereik van 550m bij 10 Gb/s en bij extreem lange gebouw-Backbones of Campus-Backbones van middellange lengte.
- Gemiddelde Bandbreedte : 4700 MHz-km
- Deze kabel is een Duplex-Kabel met Fasertype 50/125µm
- Kleur: Violet

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel

Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	7 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4
Aansluitingen	LC / LC
Type connector kant 1	LC
Connector kant 1 Ferrule	low loss
Type connector kant 2	LC
Connector kant 2 Ferrule	low loss
Kevlar Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	LS0H
Kabel LS0H	ja