

Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1560 x 760 mm, Plattform aus rutschsicherer/wasserfester Siebdruckplatte, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 203327

Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Aufbauten:

- Mit Bordwänden aus wasserfester, rutschsicherer Siebdruckplatte, 220 mm hoch
- 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend

Ladefläche:

- Ladefläche aus rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte

Gestell:

- Hohe Stabilität durch geschweißte Stahlkonstruktion
- Dauerhaft schlag- und kratzfeste Oberfläche dank Pulverbeschichtung

Deichsel:

- Drehschemel mit Kugelkranz

- Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung
- Deichsel gedämpft selbstaufrichtend, mit Sicherheitshandgriff und automatisch wirkender Feststellbremse

Bereifung:



- Räder mit Vollgummibereifung
- Stoßunempfindlich und nahezu wartungsfrei - Naben mit Rollenlager
- Optimal für geringe Geschwindigkeiten

5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deichsel	Scherendeichsel mit Fallsicherung
Wagentyp	Handwagen	Euronorm	nein
Traglast	1000 kg	Plattform	Holz
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Ausstattung Wagen	keine
Aufbauten Höhe	220 mm	Anzahl / Art Rollen	4 Räder
Ladeflächenlänge	1560 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	760 mm	Radlager	Rollenlager
Ladehöhe	480 mm	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche Gestell	mit Pulverbeschichtung
Höhe	480 mm	Farbe	RAL5010 Enzianblau
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Garantie	5 Jahre
Lenkstange	nein	Gewicht	122 kg

Zubehör

203332		Zugöse, f. Handpritschenwagen, Aufpreis
203333		Anhängerkupplung, m. Bolzen D 30 mm, Aufpreis

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Traglast 3 t, Standardhub 3 m, 1-strängig, Gehäuse verchromt
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
529663		Schmale Kabelbrücke, HxLxB 65x1200x210 mm, 2 Kanäle à 20x20 mm, 1 Kanal à 45x45 mm, Recycling-Gummi, schwarz

670524



Zurrgurte, Zugkraft 5 t, einteilig zum vollständigen Umreifen, BxL 50x8000 mm