

## fetra

### Reifenroller

#### TYRE TROLLEY

Traglast 120 kg, Ladefläche Ø 630 mm, Ladehöhe 110 mm, Kapazität 8 x Reifen/4 x Komplettträder, Plattform mit Ablagemulde, Gestell in blau, 4 Lenkrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Artikelnummer: 222037



**fetra**  
Transportgeräte

**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Reifenroller TYRE TROLLEY





### Reifenroller

- Traglast 120 kg
- Ladefläche Ø 630 mm
- Ladehöhe 110 mm
- Kapazität 8 x Reifen/4 x Komplettträder
- Plattform mit Ablagemulde
- Gestell in blau
- aus Polypropylen (glasfaserverstärkt)
- 4 Lenkrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 75 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Reifenroller	Bereifung	TPE
Traglast	120 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Ladehöhe	110 mm	Durchmesser Rad	75 mm
Durchmesser Ladefläche	630 mm	Farbe	blau
Kapazität	8 x Reifen/4 x Kompletträder	Garantie	10 Jahre
Ladefläche Ausstattung	Ablagemulde	Gewicht	3,7 kg
Material	Polypropylen (glasfaserverstärkt)		

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße