

Alu-Sackkarre

Traglast 200 kg, Räder mit
Polyurethan-Bereifung, Schaufel
Breite x Tiefe 400 x 190 mm

Artikelnummer: 949157



Alu-Sackkarre

Traglast 200 kg

Alu-Sackkarre



- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 190 mm
- Höhe x Breite 1040 x 570 mm
- Konstruktion aus Edelstahl, verschweißt
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Gleitlager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Polyurethan
Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Gleitlager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	400 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	190 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Edelstahl	Höhe	1040 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	570 mm

klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	nein	Gewicht	6,5 kg

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm