


Art.-Nr.   Part No.:	1600-0458
Art.-Name   Item name:	Penlight PLC15B-E10bulb
Projekt   Project:	810712
Dokumentversion   Document version:	V0



Leuchte   Lamp:	
#	Beschreibung   Description
1.	Leuchtmittel   Illuminants <b>E10 Glühbirne (2,2V 0,25A)   E10 light bulb (2.2V 0.25A)</b>
2.	Lichtstrom [Lumen]   Luminous flux / Light output [Lumen] <b>3 lm</b>
3.	Maximale Beleuchtungsstärke @ 0.5m   Peak beam illuminance @ 0.5m <b>35 lx</b>
4.	Leuchtweite   Beam distance <b>6 m</b>
5.	Leuchtdauer   Run time <b>3 h 30 min</b>
6.	Farbtemperatur (Kelvin)   Colour temperature (Kelvin) <b>ca. / approx. 2200 K</b>
7.	Farbwiedergabeindex (CRI)   Colour rendering index (CRI) <b>≥ 95 Ra</b>
8.	Risikogruppe   Risk Group <b>RG0</b>
9.	Mindest-Abstand zu beleuchteten Gegenständen   Min. distance from lighted objects <b>5 cm</b>
10.	Nom. Halbwertswinkel (Grad) des Lichtstrahls   Nominal beam angle (degree) <b>90°</b>
11.	Schutzklasse   Protection class <b>3</b>
12.	Umgebungs-Temperatur im Licht-Betrieb   Ambient temperature at light operation <b>-10 °C ... 25 °C</b>
13.	Gehäusematerial   Housing material <b>ABS + Aluminum</b>
14.	Gehäuseabmessungen   Housing dimensions <b>122,5 x ø 13 x 16,5 mm</b>
15.	Kompatible Batterien   Compatible non-rechargeable batteries <b>Alkaline 2x Micro AAA</b>
16.	Schutzart (IP-Kode)   Ingress Protection Marking (IP code) <b>IP 20</b>
17.	Clip-Tasten-Funktion   Clip button function <b>Drücken und Halten: Lampe an / Loslassen: Lampe aus   Press and hold: Lamp on / Release: Lamp off</b>
18.	Netto-Gewicht   Net Weight <b>15,5 g (Lampe   Lamp) 38 g (Lampe inkl. Batterien   Lamp incl. batteries)</b>
19.	Weitere Merkmale   More features <b>Clip-Taster   Clip button</b>
20.	Garantie   Warranty <b>2 Jahre   Years</b>
21.	Enthaltenes Zubehör   Included accessories <b>- Bedienungsanleitung   Operating instruction - Garantiekarte   Warranty card - 2x Batterien ANSMANN Redline Alkaline AAA   2x batteries ANSMANN Redline Alkaline AAA</b>
22.	Verpackung   Package <b>Farbige Faltschachtel   Coloured folding box</b>
23.	Lagertemperatur   Storage temperature <b>-10 °C...50 °C</b>
24.	Empfohlene Lagerbedingungen   Recommended storage conditions <b>Temperatur   Temperature: 5...25 °C Luftfeuchtigkeit   Relative humidity: 45...75 %</b>
25.	Approbationen   Approvals <b>CE</b>

ANSMANN AG | Industriestr. 10 | D-97959 Assamstadt | Phone +49 6294 4204-0 | E-Mail: info@ansmann.de | Web: www.ansmann.de

**Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raum-Beleuchtung im Haushalt geeignet. |**

This lamp is designed for mobile use, the LED lamp included is not suitable for household room illumination.

**Die LED ist nicht entfernbar bzw. austauschbar. | The luminary is not designed for a replacement of the LED.**