

**Artikelnummer:** 129977

**Kurzbeschreibung:** Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 2000 kg, 2500 x 1250 mm

**Langbeschreibung:** Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 2000 kg, 2500 x 1250 mm: Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm), impuls geschwei sst. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung.

Anhängerkupplung mit Bolzen (a'Ëœ 30 mm).

Lackierung in Reinorange (RAL 2004). 2-Achs-

Drehschemel-Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, kleiner Wendekreis, Lenkeinschlag 40-Grad a'çâ,-â€œ dadurch kippsicher, umsteckbare Deichsel.

Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1

Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG

Bedienungsanleitung

CE-

Wartungsplan

Ersatzstückliste

Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 2500 x T 1250 mm

Ladehöhe: 510 mm

Bereifung:

360 x 60 mm

Eigengewicht: 350 kg

Tragkraft: 2000 kg

**EAN/GTIN:** 4250448504523

