

**Artikelnummer:** 308592

**Kurzbeschreibung:** Sackkarre mit gewölbter Rückwand, Tragkraft 200 kg, Luft-Bereifung

**Langbeschreibung:** Sackkarre mit gewölbter Rückwand, Tragkraft 200 kg, Luft-Bereifung: Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißt, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Dies ermöglicht auch den Transport von runden Gegenständen. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus gewölbtem Rohr. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Schaufelbreite: 400 mm

ssenma ss: B 580 x T 440 mm

Tragkraft: 200 kg

**EAN/GTIN:** 4250448505735

Schaufeltiefe: 180

Griffhöhe: 1050 mm

Eigengewicht: 12 kg



Gesamthöhe: 1050 mm

Rad a'Ëœ: 230 x 65 mm

Au