

Arretergrendels

22120.0324



Productbeschrijving

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden. Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

Sluiting

- sintermetaal 1.4404

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreterpen ingetrokken en door de arretergroef vastgehouden (als de arreterpen niet mag uitsteken).

Meer informatie


Opmerkingen

Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen							Veerkracht ¹⁾		max.		Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂			
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal											
6	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	8,5	19,5	250	29	22120.0324

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	 [g]	Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."