

## BLINDNIETMUTTERN KLEINER SENKKOPF

TEILSECHSKANTSCHAFT,  
SCHAFTENDE OFFEN



## BLIND RIVET NUTS (INSERTS) SMALL COUNTERSUNK HEAD

SEMI-HEXAGONAL SHANK,  
OPEN TYPE

## ECROUS À SERTIR (INSERTS)

### TÊTE AFFLEURANTE (FRAISÉE RÉDUITE)

TIGE HEXAGONALE RÉDUITE,  
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Edelstahl A2 [ AISI 302 ]  
Stainless steel A2 [ AISI 302 ]  
Acier inox A2 [ AISI 302 ]

### M 4

SW = 6,0 mm  
SW1 = 6,1 mm  
SE = 6,8 mm  
D2 = 6,5 mm  
k = 0,6 mm

6,0 x 12,0 mm	0,5 - 2,5 mm	75504 12200	6800 N	3,0 Nm	250	10000

### M 5

SW = 7,0 mm  
SW1 = 7,1 mm  
SE = 7,9 mm  
D2 = 7,5 mm  
k = 0,6 mm

7,0 x 14,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75505 12200	10000 N	6,0 Nm	250	5000

### M 6

SW = 9,0 mm  
SW1 = 9,1 mm  
SE = 10,2 mm  
D2 = 9,5 mm  
k = 0,6 mm

9,0 x 16,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75506 12200	15000 N	10,0 Nm	250	3000

### M 8

SW = 11,0 mm  
SW1 = 11,1 mm  
SE = 12,4 mm  
D2 = 11,5 mm  
k = 0,6 mm

11,0 x 17,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75508 12200	27000 N	24,0 Nm	250	2000

### M 10

SW = 13,0 mm  
SW1 = 13,1 mm  
SE = 14,7 mm  
D2 = 13,5 mm  
k = 0,6 mm

13,0 x 20,5 mm	1,0 - 4,0 mm	75510 12200	37000 N	48,0 Nm	250	1500

\* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications