

## ATORN Kegelreibahle HSS DIN 9 1:50 10 mm spiralgenutet zyl.



### ATORN 10042070

Hand-Kegelreibahlen HSS; mit Kegel 1 : 50; Ausführung: mit Zylinderschaft und Vierkant, für Kegelstifte nach DIN 258, DIN EN 22339, 28737 und 28736; Form B mit Linksdrall (Durchmesser ab 3 mm); Nicht genormt; Nenn-Durchmesser 10 mm; kleinster Durchmesser 9,90 mm; größter Durchmesser 13,4 mm; Ganze Länge 215 mm; Schneidenlänge 175 mm; Schneidenanzahl 6; Schaftvierkant 10 mm

<b>Schneidstoff:</b>	HSS
<b>Schaft:</b>	Zylinderschaft HA
<b>Passungstoleranz:</b>	-
<b>MK:</b>	-
<b>Schaftdurchmesser:</b>	- Millimeter
<b>Kühlmittelzufuhr:</b>	extern
<b>kleinster Ø:</b>	9,9 Millimeter
<b>größter Ø:</b>	13,4 Millimeter
<b>Gesamtlänge:</b>	215 Millimeter
<b>Schneidenlänge:</b>	175 Millimeter
<b>Schneidenanzahl:</b>	6 Stück
<b>Schaftvierkant:</b>	10 Millimeter
<b>Marke:</b>	ATORN
<b>ATORN-Nr.:</b>	10042070
<b>Schneidendurchmesser:</b>	10 Millimeter
<b>Norm:</b>	DIN 9
<b>Durchgangsloch:</b>	Ja
<b>Grundloch:</b>	Ja
<b>Nuten:</b>	Linksdrall 7-8°
<b>Form:</b>	B
<b>Schafttoleranz:</b>	-

Oberfläche:

unbeschichtet