


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4107 Handtrekswagen



Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Met 4 wanden van watervast multiplex, 250 mm hoog.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	795
laadvlak breedte (mm)	445
Totale lengte (mm)	1476
Totale breedte (mm)	691
Totale hoogte (mm)	730
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	21
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976011844