

jalas® DRYLOCK 3308

EN ISO 20345:2011 S3, HRO, WR, SRB



Entdecke mehr

Bequemer, niedriger und wasserdichter Sicherheitsschuh mit Drylock-Membran und höchstem (S3) Schutz. Das Obermaterial aus Narbenleder und robustem Textilmaterial sorgt für eine hervorragende Passform und stützt die Füße an langen Arbeitstagen. Die öl- und hitzebeständige Laufsohle aus Nitril sorgt für hervorragenden Grip auf rutschigen Oberflächen. Die JALAS® Zehenschutzkappe und der Nageldurchtrittschutz aus Stahl sowie zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen zuverlässig vor Verletzungen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wasserfeste Drylock-Membrane
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Reflex
- Ventilierende Einlegesohle
- Gepolsterte Lasche
- Wasserdicht
- Gepolsterte Schaftkante



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung, nasse füße

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle, nasse bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Drylock

OBERMATERIAL Vollnarbenleder, Textil

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid, Drylock-
Membrane

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Merinowolle, Weiches
E.V.A, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,32 kg






KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, HRO, WR, SRB



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3308-36	6408487427824
37	3308-37	6408487427831
38	3308-38	6408487427848
39	3308-39	6408487427855
40	3308-40	6408487427862
41	3308-41	6408487427879
42	3308-42	6408487427886
43	3308-43	6408487427893
44	3308-44	6408487427909
45	3308-45	6408487427916
46	3308-46	6408487427923
47	3308-47	6408487427930

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com