

Información sobre productos

30 15 160

- De alta resistencia y poco desgaste
- Diferentes tipos de bocas
- Boca larga plana
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Alicate de boca larga

DIN ISO 5745



Información general	
Núm. de artículo	30 15 160
EAN	4003773035046
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	149 g
Dimensiones	160 x 57 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	5,0 mm
Longitud de boca (L3)	46,5 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.