

## Information produit

# 50 00 225

## Tenaille de menuisier

DIN ISO 9243



- Pour sollicitations extrêmes
- Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision
- Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



### Informations générales

Réf.	50 00 225
EAN	4003773021964
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poids	440 g
Dimensions	225 x 55 x 25 mm
Norme	DIN ISO 9243
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Technische Attribute

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Longueur des tranchants mm	25,5 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

