

Information produit

86 03 125

Mini-pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 86 03 125 |
| EAN | 4003773077497 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | gainées en plastique |
| Poids | 105 g |
| Dimensions | 125 x 35 x 13 mm |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|--------------|
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2) | 5,0 mm |
| Joint Thickness (B3) | 9,5 mm |
| Tip Thickness (B1) | 3,0 mm |
| Positions de réglage | 11 |
| Capacité pour écrous, ouverture | Ø 7/8 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture | 23 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



la pince-clé miniature pour les travaux de mécanique de précision

