

## VARIOfit

### barre de gerbage pour palettes

65K

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 1500 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur utile 1000 mm, étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair



VARIOfit

Numéro d'article: 139164



## VARIOfit Barre de gerbage pour palettes 65K

### avec dispositif de serrage

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 1500 kg
- hauteur 1000 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur utile 1000 mm
- pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
- triple gerbable
- étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- 5 années de garantie

## Détails techniques



type d'emballage

barre de gerbage pour palettes

capacité de gerbage 1500 kg

modèle de barre de gerbage	avec dispositif de serrage	gerbable	oui
matériau	acier	surface	laqué
matériau de finition	soudé	couleur	bleu // RAL 5012
hauteur utile	1000 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	fonction ridelle de gerbage	pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
hauteur	1000 mm	garantie	5 années
largeur	1200 mm	Poids	28 kg
profondeur	800 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diabre de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris