

C+P

armoire de charge batterie

Serie 89 COMFORT

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, équipement électrique : pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, 3 raccords pour réglettes multiprise, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, corps avec revêtement thermolaqué en RAL7016 gris anthracite, face avant avec revêtement thermolaqué en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 228506

C+P Armoire de charge de batterie Serie 89 COMFORT

avec tablette électrique innovante

armoire de charge batterie




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en acier
- équipé de 3 tablettes de rétention électriques, 1 tablette
- équipement électrique : pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, 3 raccords pour réglettes multiprise
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °

- poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- soubassement patins en plastique
- corps avec revêtement thermolaqué en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec revêtement thermolaqué en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL7035 gris clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	revêtement thermolaqué
type d'armoire	armoire de charge batterie	surface de face avant	revêtement thermolaqué
type de porte	double porte battante	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
hauteur	1950 mm	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
largeur	930 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	soubassement	patins
équipement armoire	3 tablettes de rétention électriques, 1 tablette	tablette réglable au pas	15 mm
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
type de soubassement	tablette en acier	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	70 kg	verrouillable	oui
nombre de prises	15 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
raccordement	fiche à contact de protection	poignée	poignée encastrée
équipement électrique	pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur	Poids	82,6732674370001 kg
matériau	acier		

Accessoires

228525		Tapis en caoutchouc mousse, hauteur x largeur x profondeur 3 x 750 x 435 mm, en noir
228526		tablette amovible électrique pour armoire de charge batterie, largeur x profondeur 930 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228527		tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 930 x 500 mm, ruban adhésif inclus