


## **bott** **armoire à tiroirs** verso

hauteur x largeur x profondeur 1000  
x 1050 x 550 mm, 3 tiroir(s), avec  
extension totale, 1 niveaux avec  
tablette en acier

**Numéro d'article: 232128**



### armoire à tiroirs










- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1050 x 550 mm
- structure en acier, soudé
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 3 tiroir(s)
- avec extension totale
- hauteur des tiroirs 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- 1 niveaux avec tablette en acier








## Détails techniques





type de meuble	armoire	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type d'armoie	armoie à tiroirs	type tablette/niveau	tablette en acier
matériau	acier	extension tiroir	100 %
matériau de finition	soudé	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
largeur	1050 mm	surface de corps	
profondeur	550 mm	surface de face avant	
nombre de portes	1 pièce	blocage d'extension	
angle d'ouverture de porte	180 °	Type d'extension	extension totale
nombre de tiroirs	3 pièce	surface de tablette	galvanisé
nombre x hauteur tiroirs	1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm	cloison de séparation médiane	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	76,271 kg

## Accessoires

233000		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233001		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233002		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233003		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233004		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233005		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233016		couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233035		Rebord antichute, pour armoire à tiroirs, largeur x profondeur 1050 x 550 mm, en noir
233077		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

233081		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233085		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233443		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 550 mm, en multiplis de hêtre avec finition marron
233444		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 550 mm, en aggloméré avec revêtement en linoléum avec finition gris
233449		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

### Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes