

Cascao Roue encastrable



force 500 kg, diamètre 125 mm,
longueur moyeu 60 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Double roulement à billes,
jante en aluminium

Numéro d'article: 243675



Roue encastrable

- force 500 kg
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	500 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	60 mm
Diamètre de roue	125 mm	Poids	0,91 kg

