

## Bauer mini-bodemklepcontainer MSB 250

hoogte x lengte x breedte 625 x 800 x 1000 mm, inhoud 0,24 m<sup>3</sup>, met inrijbeugels, staalconstructie, gelakt in RAL7005 muisgrijs

Artikelnummer: 254702



### mini-bodemklepcontainer

- geschikt voor het ruimtebesparend verzamelen, opslaan en transporteren van werkmaterialen of afval
- hoogte x lengte x breedte 625 x 800 x 1000 mm
- inhoud 0,24 m<sup>3</sup>
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 160 mm
- inrijbeugelafstand 380 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met inrijbeugels
- minimale tandlengte van 1100 mm vereist
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
- onderbouw steunvoet
- staalconstructie

- gelakt in RAL7005 muisgrijs
- gewicht 85 kg

## Technische details

baktype	bodemklepcontainer	hoogte vorkslaffen	65 mm
geschikt voor (gebruik)	verzamelen, opslaan, transporteren	breedte vorkslaffen	160 mm
inhoud	0,24 m <sup>3</sup>	afstand vorkkokers	380 mm
hoogte	625 mm	tandlengte (min.)	1100 mm
lengte	800 mm	draaginstallatie	inrijbeugel
breedte	1000 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
materiaal	staal	stapelbaar	ja
wandconstructie	gesloten	nestbaar	nee
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	plafond	nee
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	oppervlak	gelakt
onderrijdbaar	ja	kleur	muisgrijs // RAL7005
onderbouw	steunvoet	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
onderrijdhoogte	100 mm	gewicht	85 kg

## Gerelateerde Producten

254711



centreerwand, voor mini-bodemklepcontainer 0,24 m<sup>3</sup>, van plaatstaal, hoogte x breedte x diepte 200 x 45 x 470 mm