

META profilé pour rayonnage

longueur 2,5 m, profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 40 x 40/2 mm, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

lot 10 pièce

Numéro d'article: 362351



Das Lagersystem



META Profilé







profilé pour rayonnage

- Convient pour le rayonnage personnalisé ou la structure sur mesure
- système à visser
- longueur 2,5 m
- profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 40 x 40/2 mm
- écartement des trous 25 mm
- perforation 17 x 7,5 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| type de meuble | rayonnage | profondeur de profilé | 40 mm |
| type de rayonnage | rayonnage | épaisseur de profilé | 2 mm |
| rayonnage modulaire | système à visser | perforation (mm) | 17 x 7,5 |
| champ de rayonnage | composant | écartement des trous | 25 mm |
| composant | profilé | matériau | acier |
| convient pour (secteurs) | rayonnage/structure | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2500 mm | exécution couleur | galvanisé |
| longueur | 2,5 m | Poids | 26,21 kg |
| largeur de profilé | 40 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 503799 |  | renforcement de rayonnage angulaire M6x12,4 pour rayonnage, 13 vis à tête bombée |
| 503800 |  | renforcement de rayonnage angulaire M6x12,8 pour rayonnage, 25 vis à tête bombée |
| 503801 |  | vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette |
| 503802 |  | vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette |
| 503803 |  | pieds, pour rayon. à monter soi-même, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 503804 |  | tôle de compensation, pour rayon. à monter soi-même, hauteur 2 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |