

## Blume Förderanlagen wisselrollenbaan



tonwieltjes van polyamide met  
glijlager, baan lengte x breedte 1 m  
x 600 mm, asafstand 100 mm



Artikelnummer: 428267



## Blume Förderanlagen Wissel-rollenbaan

wisselrollenbaan

- tonwieltjes van polyamide met glijlager
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 600 mm
- breedte 640 mm
- asafstand 100 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag




### Technische details

transporttechniek	transportbaan	baanbreedte	600 mm
baantype	wisselrollenbaan	asafstand	100 mm
baancomponent	baanelement	breedte	640 mm
roltype	tonwieltjes	framehoogte	70 mm
materiaal rol	polyamide	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
wiellager	glijlager	frameoppervlak	verzinkt
baanlengte	1 m	framemodel	U-profiel
uittrekbaar	nee	gewicht	13 kg

## Gerelateerde Producten

414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428686		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428777		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428857		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429088		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429215		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
588423		eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele scharheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm